

Electrodo de pH de Repuesto para HI98111 Piccolo – HI1280

SKU: HI 1280

RESUMEN

Electrodo de Repuesto para HI98111 Piccolo

DESCRIPCIÓN

Descripción	Electrodo de repuesto
Referencia	Única Ag/AgCl
Unión/tasa de flujo	Cerámica, única
Electrolito	Gel
Presión máx.	0.1 bar
Rango	pH: 0 a 13
Punta/Forma	Esférica (dia: 5.0 mm)
Sensor de temperatura	Sí

Amplificador	Sí
Material del cuerpo	Polipropileno
Cable	No
Uso recomendado	Propósitos generales, aplicaciones de campo
Conexión	HI 1280 multi-pin
Para ser usado con	Para ser usado con HI 98111

CARACTERÍSTICAS

Referencia	Sencilla, Ag/AgCl
Unión / Flujo	Cerámica, sencilla / 15-20 µL/h
Electrolito	Gel
Presión máxima	0.1 bar
Intervalo	pH: 0 a 13
Temperatura de operación recomendada	0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Forma del bulbo	Esférica (dia: 5 mm)
Sensor de temperatura	Sí
Amplificador	Sí
Material del cuerpo	Polipropileno
Cable	No
Aplicaciones	Aplicaciones en campo, propósito general
Conexión	Varios pines
Cantidad	1
Garantía	