

Solución de Calibración Millesimal pH 6.862 (500 mL)

SKU: HI 6068



RESUMEN

La HI6068 es una solución de calibración millesimal de pH 6.862 de calidad superior que es trazable por NIST y se entrega con un Certificado de Análisis. Las Soluciones de Calibración Millesimal están diseñadas para clientes que requieren una resolución de 0.001 para sus mediciones de pH. Las soluciones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de calibración millesimal de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga un vencimiento de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

- Suministrada con Certificado de Análisis
- Precisión de +/- 0.002 pH a 25C
- Tabla de temperatura del valor de pH real a diversas temperaturas impresa en cada botella

DESCRIPCIÓN

Esta línea de reguladores con precisión milésima ($\text{pH} \pm 0.002$), series HI 60xx, ha sido preparada para conocer la necesidad del incremento en la precisión segura de medidas pH. Cada botella de las series HI 60xx está suministrada con un certificado de análisis preparado en comparación a los parámetros NIST

Los colores en el paquete de series HI 60xx corresponden a un parámetro dado del valor pH. Esto hace fácil y seguro de identificar los reguladores a usar.

ESPECIFICACIONES

Valor pH @25°C	6.862
Botella	500 mL

ACCESORIOS

series,reguladores,precisión,paquete,corresponden,NIST,parámetros,colores,valor,seguro,identificar,usar,fácil,hace,dado,comparación,Esto,parámetro,prepara

CÓMO PEDIR

Esta línea de reguladores con precisión milésima ($\text{pH} \pm 0.002$), series HI 60xx, ha sido preparada para conocer la necesidad del incremento en la precisión segura de medidas pH. Cada botella de las series HI 60xx está suministrada con un certificado de análisis preparado en comparación a los parámetros NIST Los colores en el paquete de series HI 60xx corresponden a un parámetro dado del valor pH. Esto hace fácil y seguro de identificar los reguladores a usar.