

Reactivos Colorimétricos para Dureza Total de Rango Alto (100 pruebas) – HI93735-02

SKU: HI 93735-02



RESUMEN

Los HI93735-02 son reactivos para la determinación colorimétrica de dureza total de alto rango. Hay suficientes reactivos para 100 pruebas que se utilizan con el Fotómetro Portátil de Dureza de Hanna HI96735. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

- Reactivos para análisis colorimétrico
- Fabricados con químicos de alta pureza
- Fecha de expiración y número de lote visibles para facilidad en la trazabilidad

Los HI 93735-02 son reactivos para la determinación colorimétrica de dureza total en un rango alto. El paquete contiene suficiente reactivo para 100 pruebas en los fotómetros portátiles y de escritorio HANNA

Estos reactivos permiten una medición rápida y precisa, utilizando una adaptación del método recomendado EPA 130.1 donde la reacción entre calcio, magnesio y el reactivo causa una coloración rojo-violeta; al añadir el reactivo A, dos gotas de reactivo B y un paquete de reactivo C donde la intensidad de la coloración determina la dureza total presente en la muestra. Está diseñado para un rango de 400 a 750 mg/L (ppm) de dureza total en CaCO3.

ESPECIFICACIONES

Empaque	Botellas y paquetes
Cantidad	100 test
Rango	400 a 750 mg/L (ppm)
Resolución	5 mg/L
Precisión	±10 mg/L ±2% de lectura, cualquiera que sea mayor
Método	Adaptación del método recomendado por la EPA 130.1

ACCESORIOS

- **HI 93735-00** Kit de reactivo para Dureza Total, rango bajo. 100 test
- **HI 93735-01** Kit de reactivo para Dureza Total, rango medio. 100 test
- **HI 93703-50** Solución de limpieza para cubetas (230 ml)
- **HI 731318** Pañuelos para la Limpieza de las Cubetas (4U)
- **HI 731321** Cubetas de Vidrio (4U)

CÓMO PEDIR

rango,alto,tests>Total,para,reactivo,Dureza