

Electrodo de ORP tipo oro AmpHel con batería reemplazable

SKU: HI 6493005



RESUMEN

Este electrodo de ORP amplificado utiliza un sensor de oro y está diseñado para aplicaciones industriales con características como una unión de tela, un cuerpo de PEI y una batería reemplazable. Gracias a su diseño duradero, puede confiar en que este electrodo resistirá el entorno de su proceso.

- Electrodos ORP AmpHel con batería reemplazable.
- Ideal para mediciones en muestras sucias y condiciones de alta humedad.
- Construido para el uso diario y exigente en aplicaciones industriales.

DESCRIPCIÓN

Debido a la alta resistencia de la membrana de vidrio, los electrodos convencionales requieren una medición de alta impedancia en el sistema. El aislamiento inadecuado de los cables y los conectores da como resultado una lectura errónea debido a rotura o ruido. Para electrodos convencionales, el plomo típicamente se limita a menos de 15 -20 metros. Los electrodos AmpHel® de HANNA incorporan un amplificador en miniatura que resuelve la mayoría de los problemas asociados con señales de alta impedancia. El circuito amplificador está situado en la parte superior del electrodo y está completamente sellado. Como resultado, se emite una fuerte señal de baja impedancia y los conectores ordinarios de cables largos no blindados pueden ser utilizados. Esta tecnología de vanguardia ofrece una señal estable en el monitoreo industrial, así como un importante ahorro en el costo del cable coaxial de bajo ruido. En algunos casos, la necesidad de un transmisor también se elimina, lo que resulta en reducciones de costos adicionales.

Para aquellas aplicaciones que particularmente han demostrado ser hostiles a los electrodos, Hanna ha desarrollado cuatro tipos de vidrio especial. En primer lugar es un sensor de cristal de duración considerable para el uso general e industrial. Este cristal puede soportar el estrés del uso diario. El resto de tipos de electrodo de cristal permiten la continua vigilancia en soluciones muy ácidas que contienen iones de fluoruro, así como las corrientes de proceso de alta o baja temperatura, sin reducir significativamente la vida útil del electrodo.

El material del cuerpo del electrodo es vidrio o PEI, mientras que la unión es tela o PTFE.

ESPECIFICACIONES

Cuerpo	PEI
Unión	Tela
Electrolito	gel
TIPO DE PIN	gold
Temperatura	5 a 80 °C
Presión Max	3 bar (43.5 psi)
Conector	BNC
Cable	5 m

ACCESORIOS

- Fuerte señal hasta 75 metros (246) Cables coaxiales de bajo ruido de nivel ya no son necesarios
- Mediciones en muestras sucias y condiciones de alta humedad
- Modelos con batería externa de repuesto para una larga vida del electrodo
- Sensores de vidrio para aplicaciones específicas

CÓMO PEDIR

alta,electrodo,electrodos,como,vidrio,cristal,impedancia,está,Para,industrial,baja,tipos,señal,amplificador,conectores, Electrodos de proceso