

# Solución Estándar para Conductividad 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en Frasco Opaco (500 mL) – HI6031

SKU: HI 6031

## RESUMEN

La HI6031 es una solución estándar de conductividad de 1,413  $\mu\text{S}/\text{cm}$  que se prepara contra una solución de cloruro de potasio trazable de NIST y se suministra con un certificado de análisis. La solución está contenida en un frasco color azul opaco que protege el contenido contra la exposición a la luz. Las soluciones de conductividad de Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de estándares de conductividad de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

- Se suministra con Certificado de Análisis
- Tabla de temperatura del valor real de  $\mu\text{S}/\text{cm}$  a varias temperaturas, impresa en cada botella
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad

## DESCRIPCIÓN

La calibración adecuada del sistema de medición del sensor/instrumento asegurará que sus resultados sean precisos y repetibles. El uso de soluciones de calibración estándar es fundamental para la correcta calibración de un sistema de medición. Las soluciones de calibración de rangos de conductividad de HANNA han sido producidas para asegurar el máximo de efectividad para medidores de conductividad y sondas.

## ESPECIFICACIONES

|                |            |
|----------------|------------|
| Valor EC @25°C | 1413 µS/cm |
| Tamaño         | 500 mL     |
| Empaque        | 1 botella  |
| Botella FDA    | -          |
| Certificado    | si         |

## ACCESORIOS

calibración,para,conductividad,medición,soluciones,sistema,sondas,HANNA,rangos,sido,máximo,efectividad,asegurar,correcta,producidas,medidores,adecua

## CÓMO PEDIR

La calibración adecuada del sistema de medición del sensor/instrumento asegurará que sus resultados sean precisos y repetibles. El uso de soluciones de calibración estándar es fundamental para la correcta calibración de un sistema de medición. Las soluciones de calibración de rangos de conductividad de HANNA han sido producidas para asegurar el máximo de efectividad para medidores de conductividad y sondas.