



Conjunto de Bureta, 5 mL – HI900105

Description

El HI900105 es un conjunto de bureta de 5 mL para los Sistemas de Titulación Automática HI901 o HI902C.

Clip-Lock Burettes

Sistema de Bureta Intercambiable Clip-Lock™

Con el Sistema de Bureta Intercambiable Clip-Lock™ solo lleva unos segundos para intercambiar las buretas de reactivo o titulante para realizar una nueva titulación. Con tituladores convencionales existe un riesgo de contaminación cruzada. Este sistema especializado evita la contaminación cruzada al eliminar la necesidad de purgar, limpiar y rellenar las buretas. Simplemente deslizando la bureta hacia fuera y separando los tubos dispensadores del conjunto superior se puede realizar el intercambio de buretas de manera rápida y fácil. Disponer de varias buretas preparadas hará que los sistemas de titulación de Hanna sean los más rápidos y versátiles del mercado.

Light Block

Escudo a Prueba de Luz

Para aplicaciones que requieren el uso de soluciones sensibles a la luz, la bureta del HI900105 cuenta con un escudo a prueba de luz que se puede girar en frente del vidrio expuesto. Este escudo ayuda a prevenir la degradación del titulante o reactivo que se utiliza asegurando que las titulaciones permanezcan siempre precisas. Una vez que la bureta HI900105 está conectada a la bomba de dosificación, el titulante reconoce automáticamente el volumen de la bureta. Además de la bureta de 5 mL, Hanna ofrece buretas de 10 mL, 25 mL y 50 mL para una amplia variedad de aplicaciones. Cada bureta está hecha de material químicamente resistente asegurando a los usuarios muchos años de operación sin problemas. El HI900105 también viene con un tubo de aspiración y dispensación. El tubo de aspiración es un accesorio que garantiza que el titulante o el reactivo se toma de forma segura en la bureta. El tubo dispensador presenta un accesorio en un extremo y una punta dispensadora cónica en el extremo opuesto para garantizar que el titulador o el reactivo se dosifique con precisión en el vaso de muestra. Un tubo de protección azul duradero cubre el tubo transparente para evitar dobleces y proteger las soluciones sensibles a la luz de la degradación. Los tubos de aspiración y dispensación también vienen con una unión y un tubo de bloqueo y pueden substituir fácilmente cualquiera de las jeringas de bureta de Hanna.