



Electrodo de pH de Repuesto para HI98111 Piccolo – HI1280

Description

Electrodo de Repuesto para HI98111 Piccolo

Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|--|
| Referencia | Sencilla, Ag/AgCl |
| Unión / Flujo | Cerámica, sencilla / 15-20 µL/h |
| Electrolito | Gel |
| Presión máxima | 0.1 bar |
| Intervalo | pH: 0 a 13 |
| Temperatura de operación recomendada | 0 a 70 °C (32 a 158 °F) |
| Forma del bulbo | Esférica (dia: 5 mm) |
| Sensor de temperatura | Sí |
| Amplificador | Sí |
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Cable | No |
| Aplicaciones | Aplicaciones en campo, propósito general |
| Conexión | Varios pines |
| Cantidad | 1 |
| Garantía | |