



Electrodo de Repuesto para HI98112 Piccolo 2 – HI1290

Description

Electrodo de Repuesto para HI98112 Piccolo 2

Especificaciones

Referencia	simple Ag/AgCl
Unión / flujo	cerámica, simple / 15-20 μ L/h
Electrolito	gel
Presión máx.	0.2 bar
Intervalo	pH: 0 a 13
Temperatura de operación recomendada	0 a 70°C (32 a 158°F)
Tipo de punta	esférica (diam.: 5 mm)
Sensor de temperatura	si
Amplificador	si
Material del cuerpo	polipropileno
Cable	no
Aplicaciones	Aplicaciones de campo, uso general.
Conexión	Multi-pin