



Reactivos de Amoníaco de Rango Medio (100 pruebas) – HI93715-01

Description

Los HI93715-01 son reactivos de alta calidad que se suministran preparados, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos siguen el método de Nessler en el que la reacción entre el amoníaco y el reactivo provoca un cambio de color en la muestra. La intensidad del color se determina mediante un fotómetro compatible y la concentración se mostrará en mg/l (ppm) como amoníaco (NH_3) o nitrógeno amoniacal ($\text{NH}_3\text{-N}$). Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 9.99 mg/L de amoníaco.

Especificaciones

Paquete	Cuentagotas "A" y "B"
Cantidad	100 tests
Método	ASTM Manual de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-93, Método Nessler. La reacción entre el amoníaco y los reactivos produce un color amarillo en la muestra.