

HI98330 Tester de Nutrientes CE/TDS

Estimado Cliente,

Gracias por elegir Hanna Instruments.

Para obtener más información sobre Hanna Instruments y nuestros productos, visite www.hannachile.com o envíenos un correo electrónico a ventas@hannachile.com. Para soporte técnico, comuníquese con su oficina local de Hanna Instruments o envíenos un correo electrónico a ventas@hannachile.com.



Escanee el código QR o use el enlace a continuación para descargar el manual del usuario.

www.hannachile.com/Hi98330

Contenidos del Paquete

- HI98330
- Guía de referencia rápida y certificado de calidad del instrumento

Nota: Guarde todo el material de embalaje. Cualquier artículo dañado o defectuoso debe devolverse en su embalaje original con los accesorios suministrados.


Principales Características

- Diseño flotante y resistente al agua IP67
- Robusto y se dobla como un palo para revolver
- No se necesita calibración del usuario
- Advertencia de nivel de batería

Directrices Operativas

Tester retirado del embalaje

- Gire la tapa de la batería en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitar la película protectora.
- Vuelva a enroscar firmemente la tapa de la batería.



- Los LEDs se iluminan de un extremo al otro y viceversa, y muestran el estado de la batería

6.0 ● 3000 4200 100 % batería

Tester colocado en agua

3.2 ☀ 1600 2240 lectura no estable

3.2 ● 1600 2240 lectura estable

3.2 ● 1600 2240 valor de lectura 3.3 mS/cm

3.4 ● 1700 2380

0.2 ☀ 100 140 lectura por debajo del rango

6.0 ☀ 3000 4200 lectura por encima del rango

- Los LEDs se iluminan de un extremo al otro y viceversa, y muestran una advertencia de nivel de batería

0.6 ● 300 420 reemplace las baterías

Limpieza del Sensor de CE

- Retire la tapa en forma de corona y enjuague la sonda bajo un chorro de agua del grifo.
- Sacuda el exceso de agua.
- Deje que el tester se seque.



Hanna Instruments se compromete a desarrollar e implementar soluciones digitales con un impacto positivo en el medio ambiente y el clima.

Todos los instrumentos de Hanna cumplen con las Directivas Europeas CE y los Estándares del Reino Unido, y nuestras instalaciones de producción cuentan con la certificación ISO 9001. HI98330 está garantizado por un período de seis años contra defectos de mano de obra y materiales cuando se usa para el propósito previsto y se mantiene de acuerdo con las instrucciones.



Consérvelo para uso futuro.

QR98330 03/23

GroCine[®]

CERTIFIED

A large, faint watermark of the HANNA instruments logo is visible in the lower half of the page. It consists of a circular arch containing the word 'CERTIFIED' in a bold, sans-serif font, with the stylized 'H' logo below it.